

Product Code

**9151E/R16**

Spare parts 100 µm



### Impiego

I filtri ispezionabili a rete possono essere installati in tutte le linee di un impianto di refrigerazione, ovunque sia necessario evitare l'accumulo di sporcizia e morchie in componenti particolarmente delicati (ad esempio la valvola di back-pressure).

Accessori per impieghi con refrigerante R744.

### Dettagli Prodotto

<b>Superficie filtrante [cm<sup>2</sup>]</b>	13
<b>Luce maglia [mm]</b>	0,1
<b>Per filtri</b>	4727E/5
<b>Per filtri</b>	4728E/M16
<b>Confezione n° pz</b>	20